




Factsheet

Artikelnummer:	299020																													
Afmetingen:	Breedte: 80mm Diameter: 80mm Kern: 12mm Lengte rol: 75 meter <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> 80x80x12mm  </div>																													
Papier Specificaties:	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">Gewicht</td> <td style="width: 33%;">55 g/m² ± 5 g/m²</td> <td style="width: 33%;">ISO 536</td> </tr> <tr> <td>Dikte</td> <td>60 ± 5 µm</td> <td>ISO 534</td> </tr> <tr> <td>Gladheid</td> <td>min. 350 S</td> <td>ISO 5627</td> </tr> <tr> <td>Helderheid</td> <td>min 85%</td> <td>ISO 2469</td> </tr> <tr> <td>Trekspanning</td> <td>MD min. 40 N/15mm CD min. 20N/15mm</td> <td>ISO 1924-2</td> </tr> <tr> <td>Warmte bestendigheid</td> <td>24u/ 50°C</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vochtbestendigheid</td> <td>24u/ 40°C 90% r.h.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lichtbestendigheid</td> <td>24u/ 16.000 lux</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Archiveerbaarheid</td> <td>5 Jaar bij correcte opslag</td> <td></td> </tr> </table>			Gewicht	55 g/m ² ± 5 g/m ²	ISO 536	Dikte	60 ± 5 µm	ISO 534	Gladheid	min. 350 S	ISO 5627	Helderheid	min 85%	ISO 2469	Trekspanning	MD min. 40 N/15mm CD min. 20N/15mm	ISO 1924-2	Warmte bestendigheid	24u/ 50°C		Vochtbestendigheid	24u/ 40°C 90% r.h.		Lichtbestendigheid	24u/ 16.000 lux		Archiveerbaarheid	5 Jaar bij correcte opslag	
Gewicht	55 g/m ² ± 5 g/m ²	ISO 536																												
Dikte	60 ± 5 µm	ISO 534																												
Gladheid	min. 350 S	ISO 5627																												
Helderheid	min 85%	ISO 2469																												
Trekspanning	MD min. 40 N/15mm CD min. 20N/15mm	ISO 1924-2																												
Warmte bestendigheid	24u/ 50°C																													
Vochtbestendigheid	24u/ 40°C 90% r.h.																													
Lichtbestendigheid	24u/ 16.000 lux																													
Archiveerbaarheid	5 Jaar bij correcte opslag																													
Papier Gevoeligheid	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Static Sensitivity</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Dynamic Sensitivity</p> </div> </div> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 33%;">Rev. : 5 (subject to alteration)</td> <td style="width: 33%;">Date : 30 / May / 2005</td> <td style="width: 33%;">Ref. : DF</td> </tr> </table>			Rev. : 5 (subject to alteration)	Date : 30 / May / 2005	Ref. : DF																								
Rev. : 5 (subject to alteration)	Date : 30 / May / 2005	Ref. : DF																												
Geschikt voor de volgende apparatuur:	<p>Axiohm A 715, A 716, A 756, A 758, A 793, A 794, APOS Serie, ASTRIVM, AX 7156, AX 7193, TELESTO</p> <p>Casio QT 2100, QT2000B, UP-350, UP-360, QT600, QT6100</p> <p>Citizen CT-S300, IDP-3221, PHU-131, PHU-331, PPU-231, PPU-700, CBM100, CBM1000, CBM230, CBM231, CBM232, CBM233, CBM291, CBM800, CT-S2000, CT-S280, CT-S300, CT-S651, CT-S4000, CT-52000, CT-54000, IDP 3210, IDP3221, IDP3240, S300, IDP310, IDP3310, CBM293</p> <p>Sharp SRP350, ERA750, UP-3000, UP-3300, UP-5000, UP-5300, UP-5350, UP-870F, UP-810F, UP-820N, UP-820F</p> <p>Epson: TM-H5000, TM-H6000, TM-L90, TM-T5000, TM-T80, TM-T85, TM-T88, TM-T88II, TM-T88III, TM-T88IV, TM-T88V, TM-T90</p> <p>NCR 2170 Thermo, 7167, 7197</p> <p>Samsung: SRP-300, SRP-350, ER-600, SRP-R200, SRP-370, SRP372, STP131, STP103, Sam 4S SPS-530, Sam 4S SPS-2000, Sam E-180</p> <p>Star NCR7167, SCP-700 Serie, TSP-100 Serie, TSP-1000 Serie, TSP-200-24 Serie, TSP-400 Serie, TSP-400 Z, TSP-600 Serie, TSP-700 Serie, TSP-800 Serie, SM-S220i, TSP1043, TSP 143, TSP 200, TSP 2000, TSP 212, TSP 242, TSP 300, TSP550, TSP552, TSP650, TSP613, TSP643, TSP828, TSP847, SCP700, TMP200, TMP212, IBM4610, HSP7743, HSP7643, HSP7543, TUP500, TMP500</p> <p>TEC TRST-56</p> <p>Uniwell CBM123, CBM233, SX-6750, SX-7500, SX-7505, SX-8000, SX8505, UX-8000, TP932, UX70, UX78</p> <p>Digi DS800</p> <p>NCR 2106, 2109, 2170, TM7167, Real-POS 7167, NCR 7450-7156, NCR 7450-7193, NCR 7452-7156, NCR 7452-7193, NCR 7453-7156, NCR 7453-7193, NCR 9995-5201</p> <p>Anker 40.0070, 40.0072, 40.0074, 40.0077, 40.1065, 40.2064, 40.3064, 44.5001-2</p> <p>Vectron / Optima / Quorion/ Orient</p>																													
Merk	Paper Palace																													