
















Keuzehulp NEN 3140 apparatentesters

 Eigen Keurmeester cursussen in het keuren van arbeidsmiddelen	GMW TG Basic 1	Nieaf Smitt EazyPAT	Nieaf Smitt EazyPAT 3140 _{usb}	Sonel PAT-2	Sonel PAT-2E	Sonel PAT-10	Fluke 6200-2	Fluke 6500-2	Nieaf Smitt SafetyPAT 3140	Sonel PAT-85	Sonel PAT-86	GMC Secutest Base IQ	GMC Secutest 10 IQ	GMC Secutest Pro IQ
														
Beschermingsleiding test - 0,2A	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Beschermingsleiding test - 10A/25A		10A puls	10A puls				•	•	10A puls	•	•		•	•
Isolatieweerstand 250V		•	•						•	•	•	•	•	•
Isolatieweerstand 500V	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Reële lekstroom			•				•	•	•	•	•	•	•	•
Aansluiting 3-fasen lekstroomadapter			•						•	•	•	•	•	•
Aardlekschakelaar test			•						•	•	•	•	•	•
Autotest-procedures aanmaken									•	•	•	○	○	○
Batterij-/accuvoeding	•	•	•	•	•	•			•	•	•			
Handheld/draagbaar	•	•	•	•	•	•			•					
Grenswaarden instelbaar	○			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Data opslagfunctie			○	○	○	○	○	•	•	•	•	•	•	•
Data uploaden en downloaden									•	•	•			•
Checklistfunctie overige arbeidsmiddelen									•	•	•			
Ingebouwde Lastesten (IEC 60974-4)											•			
Medische apparatuur testen (IEC 62353)												•	•	•
Aansluiting labelprinter			○	•	•	•	•	•	○	•	•	•	•	•
Aansluiting barcode-scanner (QR = 2D)								1D	1D/2D	1D/2D	1D/2D	1D/2D	1D/2D	1D/2D
Aansluiting RFID-scanner												•	•	•
Aansluiting extern toetsenbord										•	•	•	•	•
Touchscreen										•	•			•
Fotocamera									•					

Toelichting:

1. ○ = beperkte mogelijkheid aanwezig. Indien dit als belangrijke functie wordt beschouwd, kunt u het beste een andere tester overwegen.
2. Bij licht-vettige/-vervuilde apparaten kan een puls of stroomsterkte van minimaal 10A de weerstandsmeting van de beschermingsleiding vergemakkelijken.
3. Vragen over nadere specificaties en eigenschappen kunt u aan Eigen Keurmeester B.V. richten.
4. Via het "aanvraagformulier testeradvies" op de websites Eigenkeurmeester.nl en Eigentester.nl kunnen wij advies geven met passende testerprijs.